

GentleSpace Gen3

BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869997570800
Material-Nr. (12NC)	910505101263
EAN/UPC - Produkt	8718699975708
Nettogewicht (Einzelteil)	12000 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtquelle ersetzbar	Ja
Optik	Tiefbreitstrahlend (MB)
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	114 °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	40° x 40°
BAP-tauglich (UGR)	Not a
Farbe	Silber
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	DALI-regelbar
Anschluss	Externer Anschluss
Elektrisches Anschlusskabel	Kabel mit Stecker, Wieland-/Adels-kompatibel, 5-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	12
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polykarbonat
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	Klar
Material optische Abdeckung/Linse	Glas
Länge	600 mm

Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstrom-Neuwert	25000 lm
Leuchten-Lichtausbeute	173 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbortoleranz (SDCM)	(0.38, 0.38) SDCM <3
Systemleistung	144 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%


Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 h	10 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L90
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden, bei 25 °C	L80


Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-30 bis +45 °C
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C
Maximaler Dimmlevel	10%

Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung



Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse

Schutzart

Schlagfestigkeit

Glühdrahtprüfung

CE-Zeichen

ENEC-Zeichen

Schutzklasse I

IP65 - Schutz gegen Eindringen von Staub,
strahlwassergeschützt

IK07

Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Ja

ENEC-Zeichen