

# LuxSpace Accent Compact Elbow

RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869997928700
Material-Nr. (12NC)	910505101614
EAN/UPC - Produkt	8718699979287
Nettogewicht (Einzelteil)	1000 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	Oval-horizontaler Ausstrahlwinkel
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	30° x 60°
BAP-tauglich (UGR)	Not a
Farbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	2-poliger Steckverbinder und Zugentlastung
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	43
Konstantlichtstrom	Nein

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	-
Material optische Abdeckung/Linse	-

### Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	≥90
Lichtstrom-Neuwert	3450 lm
Leuchten-Lichtausbeute	115 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbortoleranz (SDCM)	(0.434, 0.403) SDCM <2
Systemleistung	36 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

### Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 h	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L80



### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+10 bis +35 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen

## Abmessungsskizze



## Lichtstärkeverteilung

