

# Maxos fusion

LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH

## Produktfoto

### Technische Daten

#### Produktinformationen

Bestell-Produktname	LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Gesamt-Produktcode (EOC)	872016942536199
Material-Nr. (12NC)	910925869431
EAN/UPC - Produkt	8720169425361
Nettogewicht (Einzelteil)	4494 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	10
Anzahl pro Verpackung	1

#### Allgemeine Informationen

Dimmbar	-
Optik	-
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Farbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Nein
Lichtsteuerung	-
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Stromschiene
Elektrisches Anschlusskabel	-
Konstantlichtstrom	Nein
Notlicht-geeignet	-

#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

#### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Stahl
Optisches Material	-
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	-
Material optische Abdeckung/Linse	-
Länge	4552 mm

#### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-20 bis +35 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP54 - Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-



### Abmessungsskizze

