


# UV-C disinfection active air

SM310C 2xTUV PLL 60W HFS

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	SM310C 2xTUV PLL 60W HFS
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869979652500
Material-Nr. (12NC)	912401483298
EAN/UPC - Produkt	8718699796525
Nettogewicht (Einzelteil)	13000 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

### Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	2
Optik	-
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Montagevorrichtung	-
Farbe	Weiß
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	3-poliger Anschlussblock
Elektrisches Anschlusskabel	Kabel mit Stecker
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	13

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	-
Länge	407 mm

### Initialkennwerte

Systemleistung	160 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	0 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

## Abmessungsskizze

