

# UV-C disinfection upper air wall mounted

WL345W 1xTUV T5 25W HFS

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	WL345W 1xTUV T5 25W HFS
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869690445900
Material-Nr. (12NC)	919206000011
EAN/UPC - Produkt	8718696904459
Nettogewicht (Einzelteil)	6290 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

### Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Optik	Lamellenraster
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Montagevorrichtung	Halterung für Wandmontage
Farbe	Weiß und Schwarz
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	28

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.98

### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Länge	553 mm

### Initialkennwerte

Systemleistung	29.6 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+10 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

## Abmessungsskizze

