

UV-C disinfection upper air wall mounted

WL346W 1xTUV T5 25W HFS

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	WL346W 1xTUV T5 25W HFS
Gesamt-Produktcode (EOC)	871016366504700
Material-Nr. (12NC)	919206000111
EAN/UPC - Produkt	8710163665047
Nettogewicht (Einzelteil)	6000 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Optik	Lamellenraster
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	-
Montagevorrichtung	Halterung für Wandmontage
Farbe	Weiß und Schwarz
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	28

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.98

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Länge	553 mm

Initialkennwerte

Systemleistung	29.6 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+10 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-

Abmessungsskizze

