

CorePro GLASS LED candles and lusters

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Technische Daten

Produkt Daten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951434774800
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347748
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	14 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E14
Technischer Typ	0.4

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	250 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	125 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	250 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.4 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	36 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	2 kWh/1000h

Produktfoto



Abmessungsskizze



Lichtstärkeverteilung

