

## Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

### Produktfoto



### Technische Daten

#### Produktdaten

Bestell-Produktname	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951446439100
Material-Nr. (12NC)	929003251132
EAN/UPC - Produkt	8719514464391
Nettogewicht (Einzelteil)	210 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Anzahl pro Verpackung	1

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	Abstrahlungswinkel (110°)
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	110°
BAP-tauglich (UGR)	28
Farbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Schraubanschlussblock, 2-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	74
Konstantlichtstrom	Nein

#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

#### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Länge	175 mm

#### Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	80
Lichtstrom-Neuwert	1200 lm
Leuchten-Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Systemleistung	12 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

#### Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L65
--	-----

#### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20/40 - geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche
Schlagfestigkeit	IK03
CE-Zeichen	CE-Zeichen

### Abmessungsskizze

