

Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951446445200
Material-Nr. (12NC)	929003251432
EAN/UPC - Produkt	8719514464452
Nettogewicht (Einzelteil)	365 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	Abstrahlungswinkel (110°)
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	110°
BAP-tauglich (UGR)	28
Farbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Schraubanschlussblock, 2-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	55
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Länge	225 mm

Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	80
Lichtstrom-Neuwert	2000 lm
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Systemleistung	19 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L65
--	-----

Anwendungsparameter

Nenntemperatur	-20 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20/44 - Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, sprühwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK03
CE-Zeichen	CE-Zeichen

Abmessungsskizze

