

CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869675253100
Bestell-Produktname	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696752531
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	36 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Socket	GU10
Technischer Typ	0.5

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	255 Lm
Lichtstrom im 90° Winkel	255 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	72 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	255 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.5 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	4 kWh/1000h

Hinweise

Nicht für Gleichspannung geeignet

Abmessungsskizze

